

Abdichtkappen Temporär Größe 52-7/-10/-12/-14/-16

Technisches Datenblatt

Anwendung

Für die temporäre Abdichtung von Mikrorohrverbänden mit bis zu 52 mm Außendurchmesser bei der Lagerung, Montage oder Verlegung. Alle Mikrorohre werden gemeinsam und kostengünstig in einem Arbeitsvorgang abgedichtet. Die Abdichtkappe (patentiert*) behält ihre volle Funktion für bis zu 5-maliger Verwendung, wenn sie fachgerecht gereinigt und montiert wird. Je nach Ausführung sind die Abdichtkappen für Mikrorohrverbände mit und ohne Zentralrohr (Havarie-Rohr) ausgelegt. Zur Befestigung der Abdichtkappe dient das Zentralrohr oder eines der mittig liegenden Mikrorohre innerhalb des Verbandes. Die Montage ist einfach in der Handhabung durch ein selbstschneidendes Gewinde am Zentraldorn. Zur einfachen Zuordnung der Größen sind die Abdichtkappen farbig kodiert. Die temporäre Abdichtkappe ist nicht für die dauerhafte Erdverlegung



geeignet – dafür sind permanente Abdichtkappen erhältlich. Die Abdichtkappe temporär entspricht der DIN VDE 0800 Teil 720 Leitlinie zu Materialanforderungen für FTTx-Breitband-Netze (Kapitel 6.3.9.6) sowie als Endstopfen den Vorgaben des BMDV "Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben für die Dimensionierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus". Die Abdichtkappen übertreffen in weiten Teilen die Anforderungen der DIN EN 50411-2-8 ABF-Mikrorohrverbinder und Endstopfen Bauart 1.

Technische Daten:

Merkmal	Werte				
Anwendung	Abdichtung bei Lagerung, Montage oder Verlegung; nicht dauerhaft erdverlegbar				
Temperaturbereich	Betrieb: -40°C bis +60°C				
	Lager: -40°C bis +60°C				
	Montage: +5°C bis +60°C Abdichtkappe, -10°C bis +60°C Umgebungstemperatur				
Außendruckdichtigkeit	Staub- und mediendicht, Schutzklasse IP63 1) sowie kurzzeitiges untertauchen				
Abmaße	∅ 58 mm, Länge 55 mm, mit Zentraldorn 65 mm				
Gewicht	70-75 g				
Material Kappe	Kappe aus schlagfestem POM, UV- und witterungsbeständig, Farbe siehe Tabelle				
Material Abdichtung	Gummidichtung aus thermoplastischem Elastomere (TPE), Farbe Natur				
Recycling	Alle Materialien sind recyclebar ausgelegt				

Diese Werte gelten bei sachgerechter Installation gemäß Montageanleitung (90° Schnitt mit Mikrorohr Schneidwerkzeug).

Fassungsvermögen

rassungsvermogen								
Mikrorohr-	Kappengröße/Farbe	52-7 Weiß	52-10 Gelb	52-12 Grün	52-14 Rot	52-16 Blau		
verband	Bestellnummer	01-051-02 A	01-022-02 A	01-052-02 A	01-053-02 A	01-054-02 A		
Anzahl Mikrorohre 7x 1,5 mm3)		6/7/8/12/14/						
ohne Zentralrohr		18/19/24	-	-	-			
mit Zentralrohr 12x 2 mm ³⁾		-	-	7/22	-	-		
mit Zentralrohr 14x 2 mm ³⁾		-	-	-	12/14/22/24	-		
Anzahl Mikrorohre 10x 2 mm ²⁾			2/3/4/5/6/7/8/					
ohne Zentralrohr		-	9/10/11/12/24 ²	-	-	-		
Anzahl Mikrorohre 12x 2 mm ³⁾				4/5/6/7/8/				
ohne Zentralrohr		-	-	10	,	-		
Anzahl Mikrorohre 14x 2 mm ³⁾		-	-	-	2/4/5/6/7			
ohne Zentralrohr					3/4/5/6/7	_		
Anzahl Mikrorohre 16x 2 mm ³⁾		-	-	-		2/4/5/6/7		
ohne Zentralrohr					-	3/4/5/6/7		

²⁾ Hinweis zu 24x10: Hierbei sind 2 Abdichtkappen mit je 12x10 zu verwenden. ³⁾ Es gelten die Toleranzen für Mikrorohre entsprechend DIN EN 50411-6-1 und DIN EN 60794-5-ff *Patentiert für Elitex GmbH, EP Patent Nr. 13153451.3

¹⁾ Dichtigkeit von IP63 wird bei bis zu 5-maliger sachgerechter Montage und Demontage mit derselben Kappe erreicht.

Produktbeschreibung temporäre Abdichtkappen

Bei geschnittenen und somit offenen Mikrorohrverbänden kommt es während des Verlegens zum Eindringen von Wasser, Sand oder jeglicher anderer Art der Verschmutzung. Dies führt zu einem erheblichen Mehraufwand beim späteren Einblasen des Glasfaserkabels, bis hin zur Unbrauchbarkeit der Mikrorohre. Oftmals verwendete Provisorien, wie Klebebänder oder Schrumpfkappen, sind hier ungeeignete Mittel. Diese können den Rohrverband weder dicht verschließen, noch sind sie langfristig haltbar. Unsere Abdichtkappen verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz jeglicher Art durch ihre Gummidichtung und ihren festen Halt.

Bei Bauunterbrechungen kann der Rohrverband sofort und mit sehr geringem Aufwand durch einfaches Aufdrehen einer temporären Abdichtkappe geschützt werden.

Wird der Bau fortgesetzt, wird die temporäre Abdichtkappe wieder abgedreht und der nächste Arbeitsschritt am Rohrverband kann unverzüglich erfolgen. Temporäre Abdichtkappen der Firma Elitex gibt es für jeden gängigen Rohrverband, mit und ohne Zentralrohr. Für die sichere Zuordnung bei der Anwendung verwenden wir unterschiedliche Farben für die entsprechenden Größen. Die Produkte haben sich als sichere und in der Anwendung schnelle Methode vielfach bewährt.





Auswahl der richtigen Abdichtkappe

Die Artikelbezeichnung z.B. 52-12 oder 52-14 bezieht sich auf den maximalen Außendurchmesser der Abdichtkappe mit 52mm und dem Zentrierdorn in der Mitte der Abdichtkappe von 12 bzw. 14mm. Somit ist diese Abdichtkappe für einen Rohrverband mit einem 12/2mm bzw. 14/2mm Zentralrohr geeignet. Bitte wählen Sie die Abdichtkappe so aus, dass diese zum Zentralrohr des Verbandes passt. Bei den Abdichtkappen 52-7, 52-10 und 52-16 befindet sich kein Zentralrohr im Rohrverband. Hier wird eines der mittig liegenden Mikrorohre innerhalb des Verbandes zur Befestigung verwendet.

Beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Montageanleitung.



Lieferumfang

Kappe mit Gummidichtung, verpackt im Einzelkarton. Liefergebinde 50 Stück im Karton.

Werkzeug

Der Mikrorohrverband muss vor der Montage nach Vorgaben der Hersteller mit einem geeigneten Werkzeug im 90° Winkel geschnitten werden. Der Schnitt darf nicht mit spanenden Werkzeugen (z.B. Säge) ausgeführt werden.

Auf unserer Internetseite <u>www.elitex-gmbh.de</u> finden Sie zu den Abdichtkappen alle weiteren Unterlagen wie Montageanleitungen, Videos und Ausschreibungstexte.



Elitex GmbH

Kreuzackerstraße 3 D-85232 Bergkirchen-GADA Mail: office@elitex-gmbh.de www.elitex-gmbh.de Abd

